STAHLWILLE

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 33 piezas, medida métrica y anglosajona

Datos de pedido

Número de pedido	634711
GTIN	4018754260430
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Aplicación:
Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M4 – M14, para tornillos/tuercas con rosca hasta 9/16 pulgada (medidas americanas en pulgadas).
Material:
Acero Alloy al cromo, cromado
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 16 uds. n.º 637000
tam. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 12 uds. n.° 637100 tam. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Mango transversal: 1 ud. n.° 635700
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636200
Carraca: 1 ud. n.° 635000
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Altura: 57 mm
Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 7-22 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 1/4-7/8 pul

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	7-22 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	1/4-7/8 pul
Medidas anchos de llave	métrica y anglosajona
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Número de piezas	33
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Longitud	413 mm
Anchura	230 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 18 mm	637000 18
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 3/8 pulg.	637100 3/8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 7/16 pulg.	637100 7/16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 13 mm	637000 13
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11/32 pulg.	637100 11/32
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9/16 pulg.	637100 9/16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 5/16 pulg.	637100 5/16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 9 mm	637000 9
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 15 mm	637000 15
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 20 mm	637000 20
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 7 mm	637000 7

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11 mm	637000 11
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 17 mm	637000 17
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 3/4 pulg.	637100 3/4
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 5/8 pulg.	637100 5/8
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 19 mm	637000 19
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637000 16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 12 mm	637000 12
Carraca conmutable, 3/8 pulgada Tipo	635000
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 14 mm	637000 14
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 1/2 pulg.	637100 1/2
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 10 mm	637000 10
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 21 mm	637000 21
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 22 mm	637000 22
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 1/4 pulg.	637100 1/4
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 11/16 pulg.	637100 11/16
Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada Ancho de llave 8 mm	637000 8