Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas

Datos de pedido

Número de pedido	638166
GTIN	4018754260836
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:
Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123; vasos** según **DIN 3124.**
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120.**
Aplicación:
Para tornillos / tuercas gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20, también para bujías.
Material:
Acero Alloy al cromo, cromado.
Suministro:
Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 15 uds. n.° 642200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos para bujías: 1 ud. n.° 642450 tam. 16
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300
Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600
Carraca: 1 ud. n.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Longitud: 454 mm
Anchura: 253 mm
Altura: 64 mm
Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-30 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Número de piezas	21
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-30 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm