



TBS 18 LTX BL 5000

- Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienschraubung von Gipskartonplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienschraubungen
- Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Zusaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Mit Schraubermagazin SPEED FIX 57 für schnelle, exakte Serienschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
- Magazin zum Verarbeiten von handelsüblichen Schraubengurten mit 25-57 mm langen Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| | |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 620063540 |
| EAN-Code | 4061792206335 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4" (6,35 mm) |
| Max. Drehmoment weich | 6 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 5000 /min |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.9 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.3 kg |

Lieferumfang

Schraubermagazin SPEED FIX 57, Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L