



Combo Set 2.3.2 18 V BS 18 + KH 18 LTX 24

- Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Bestell-Nr.
EAN-Code

685216500
4061792225640

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L

Akku-Bohrschrauber BS 18



Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.92 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24



Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg
	<ul style="list-style-type: none"> • Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren • Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com