Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/16mm

Datos de pedido

Número de pedido	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 2
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Longitud total L	150 mm
Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 1616M16
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 2	269021 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500