Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 10/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño del mango	10 mm
Anchura de función L_4	10 mm
Código ISO Soporte	SVACR/L 1010M11
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200