Chicago Pneumatic

Atornillador de impacto acodado de aire comprimido compacto, Tipo: 7737

Datos de pedido

Número de pedido	079200 7737
GTIN	015451761158
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
Atornillador de impacto acodado compacto y de alta potencia con carcasa de aluminio. Tipo de construcción muy plana. Control monomanual y un **mecanismo de percusión duradero de un martillo.**

Descripción técnica

Peso	1,12 kg
Velocidad de giro máxima	9000 min^{-1}
∅ máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Intervalo de par	34 - 224 Nm
Demanda de aire máxima	703,8 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	93 dB(A)
Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	10 mm
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Vibraciones máximas según EN	10,3 m/s^2
Longitud	240 mm

Quality Dress	7737
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador