Tensor de fuerza desplazable largo, Tipo: 3

Datos de pedido

Número de pedido	370091 3
GTIN	4020772004668
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:
- **Fuerza de sujeción 30 y 49 kN respectivamente, con par de apriete de aprox. 100 Nm.**
- **Elemento de sujeción de acero bonificado forjado, negro galvanizado.**
- **Regulable en continuo en altura y anchura.**
- **Altura de construcción baja.**

Suministro:
- **Elemento de base y soporte.**
- **Tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de amarre, clase de resistencia 12.9.**

Partes opcionales:
Piezas de presión n.º 370096.

Descripción técnica

Anchura de ranura en T	18 mm
Tornillo de fijación G	M16
Ancho de llave SW	10 mm
con elemento de altura	no

Altura de sujeción h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B_1	20 mm
A	42 mm
A_1	105 mm
Fuerza de sujeción	43 kN
Tornillo de fijación G_1	M20
L	155 mm
Recorrido de regulación V	16 - 134 mm
Tipo	764CC
Tipo de producto	Tensor de fuerza

Accesorios

Elemento de alturalargo para tipo 3	370093 3
Pieza de presión, acero fino Tipo DR	370096 DR
Pieza de presión, acero fino Tipo DG	370096 DG