BOSCH

Láser giratorio autonivelable GRL, Tipo: 500HV

Datos de pedido

Número de pedido	468495 500HV
GTIN	3165140783866
Clase de artículo	46T

Descripción

Ejecución:
Láser giratorio autonivelable para exteriores. Nivelado preciso, rápido y sencillo de las líneas de láser. El sistema Anti-Drift **evita errores de nivelado** en caso de vibraciones y sacudidas.

- **Protección antirrobo mediante señal óptica y acústica.**
- **Orientación automática del rayo láser hacia el centro del receptor - El valor de la inclinación se calcula automáticamente.**
- **Los valores de inclinación se pueden introducir de forma directa y precisa a través del receptor.**
- **Orientación vertical de la línea láser con teclas de dirección.**
- **Desconexión automática del láser en caso de averías.**
- **Recordatorio automático de la calibración en caso de necesidad de calibración después de las averías.**
- **Carga simultánea del láser y del receptor.**

Suministro:
Receptor láser, regla de nivelación, trípode, batería de iones de Li, cargador, manual de instrucciones, maleta de transporte. Con mando a distancia.
Clase de protección IP: IP 56
Margen de error: ±0,05 mm/m
Clase de láser: 2
Color del láser: rojo

Alcance: 20 m
Alcance con receptor: 500 m
Intervalo de nivelación: ±5,7 grados

Descripción técnica

Alcance con receptor	500 m
Número de revoluciones	600 min^{-1}
Rosca para soporte	2 × 5/8 pul
Clase de protección IP	IP 56
Altura	194 mm
Alcance	20 m
Intervalo de nivelación	±5,7 grados
Anchura	217 mm
Clase de láser	2
Duración de funcionamiento	25 h
Tiempo de nivelado	15 s
Peso	2,3 kg
Longitud	234 mm
Inclinación del eje	±8,5 %
Margen de error	±0,05 mm/m
Color del láser	rojo
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo de producto	Láser giratorio autonivelable