Alicate plano para electrónica, Longitud total: 115mm

Datos de pedido

Número de pedido	727195 115
GTIN	4003773024835
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente negro/gris, eléctricamente antiestáticas. **Adecuados para componentes ESD.** Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.
Aplicación:
Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.
Norma:
DIN ISO 9655
Material:
Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.
Nota:
Otros modelos disponibles a petición.

Descripción técnica

Anchura de cabeza	9,5 mm
Longitud total	115 mm
Versión mordaza	interior rectificado liso
Long. de mord.	22,5 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD

Forma tipo boca	plano, recto
Norma	DIN ISO 9655
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero para rodamientos de bolas
Superficie	con pulido especular
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates planos