KlauKe®

Tenaza de prensado grande, Tipo: K05SYNCRO

Datos de pedido

Número de pedido	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Clase de artículo	76C

Descripción

Ejecución:
Cabezal resistente con transmisión y discos perfilados giratorios incorporados. Brazos tubulares con mangos de plástico. Asignación de la sección transversal visible en los discos de perfil. Ajuste disco perfilado mediante manejo con una mano. Garantiza asignación segura de la sección transversal mediante ajuste disco perfilado sincronizado. Con ergonómico mango de 2 componentes y protección antideslizamiento en ambos lados.
Aplicación:
Para **terminales de cable tubulares** no aislados y **conectores tubulares** (modelo normal).
Nota:
No se adaptan a los terminales de engarce a presión para cables según DIN y los terminales de cable CNF franceses.
A petición, se pueden suministrar tenazas de prensado para terminales de cable DIN y francesas CNF.

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	6 - 50 mm^2
Longitud total	390 mm
Peso	1,2 kg
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Juego de mordazas compres. recambio Tipo K05SYNCRO	729915 K05SYNCRO