Mordaza con anchura reducida móvil, Para tipo: 125

Datos de pedido

Número de pedido	361353 125
GTIN	4250364402910
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:
Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).
Idóneo para :
Titanio 2 n.° 361302.
Anchura de bocas b: 96 mm
Anchura b_1: 64 mm
Altura de bocas C: 45 mm
Longitud de mordazas l: 92 mm
Adecuado para el código de color: Titan 2
Adecuado para el código de color: Titan

Descripción técnica

Altura de bocas C	45 mm
Longitud de mordazas l	92 mm
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	LCV125G
Anchura de bocas b	96 mm

Anchura b_1	64 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza