bilz

Aparato de contracción ISG-1000

Datos de pedido

Número de pedido	354400
GTIN	2050001790606
Clase de artículo	35B

Descripción

Ejecución:
Manejo sencillo. Aparato de contracción pequeño, ligero, utilizable en cualquier ubicación. Longitud de herramienta máxima contraíble 290 mm. Intervalo de contracción ∅ 3 – 16 mm.
Suministro:
1 disco 6 – 16 mm y 1 par de guantes de protección.
Partes opcionales:
Discos n.º 354440, alojamientos base de herramientas n.º 354225 – 354227.

Descripción técnica

Profundidad	390 mm
Anchura	310 mm
Potencia	6,5 kW
Conexión	3×400V / 16A
Altura	640 mm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de contracción

Accesorios

Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 50	354226 50
Alojamiento base de herramientaspara PSC para vástago cónico PSC 40	354227 40
Par de guantes protectores frente a altas temperaturasTempDex 710 Talla de guante 11	094630 11
Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 50	354225 50
Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 40	354226 40
Alojamiento base de herramientaspara PSC para vástago cónico PSC 30	354227 30
Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 32	354226 32
Disco para ISG-1000 Para ∅ de sujeción 3-6 mm	354440 3-6
Alojamiento base de herramientaspara PSC para vástago cónico PSC 50	354227 50
Par de guantes protectores frente a altas temperaturasTempDex 710 Talla de guante 9	094630 9
Disco para ISG-1000 Para ∅ de sujeción 6-16 mm	354440 6-16
Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 63	354226 63
Alojamiento base de herramientaspara PSC para vástago cónico PSC 63	354227 63
Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 80	354226 80
	354225 30

Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 30	
Alojamiento base de herramientaspara HSK para vástago cónico HSK 100	354226 100
Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 40	354225 40