Juego de alicates regulables, Número de alicates: 3

Datos de pedido

Número de pedido	700050 3
GTIN	4045197805270
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.
Posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.
Norma:
DIN ISO 8976
Material:
Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.
Suministro:
1 alicate regulable de cada tam. n.º 705800: tam. 180; 250; 300
Nota:
Juego de tenazas llave KNIPEX®, ver n.° 813730, y surtido mixto, ver n.° 813735.

Descripción técnica

Número de alicates	3
Norma	DIN ISO 8976
exento de chispas	no
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 180 mm	705800 180
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 250 mm	705800 250
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 150 mm	705800 150
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 125 mm	705800 125
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 300 mm	705800 300