Alicates universales de punta, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 145mm

Datos de pedido

Número de pedido	701655 145
GTIN	4003773079361
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Superficies prensoras con contorno especial de tres puntos para la sujeción segura de piezas planas. Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada. La ranura en la zona de sujeción permite la sujeción y el arrastre seguros de piezas pequeñas, p. ej., clavos, espigas y pernos. Manejable para el trabajo en áreas de trabajo de difícil acceso. Cabeza esbelta con mordazas en punta.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5746.
Material:
Acero especial para herramientas.

Descripción técnica

Longitud total	145 mm
Valores de corte alambre duro hasta ∅	2 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ∅	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes

Material	Acero de herramientas especial
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción