MultiMaster MM 700 Max, Tipo: 72294661

Datos de pedido

Número de pedido	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:
Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Suministro:
1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), 1 maleta de plástico para herramientas.
Embalaje: Maleta de transporte
Quality Dress: FSC 500 QSL
Consumo de potencia: 450 W
Portaherramientas: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Número de oscilaciones: 10000 - 19500 min^{-1}
Amplitud (movimiento de oscilación): 2 × 2,0 grados

Medida entre vértices placa abrasiva: 80 mm

Descripción técnica

Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Consumo de potencia	450 W
Longitud de cable	5 m
Número de oscilaciones	10000 - 19500 min^{-1}
Peso	1,6 kg
Quality Dress	FSC 500 QSL
Portaherramientas	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 2,0 grados
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Osciladores