Corona hueca HSS Profundidad de corte 25 mm, ⌀ DC: 19mm

Datos de pedido

Número de pedido	119010 19
GTIN	4014586612713
Clase de artículo	03G

Descripción

Ejecución:
Fresa de corona **HSS** con alta vida útil y alojamiento QuickIN.
Longitud total: 72 mm en todos los tamaños de barrena
Idóneo para:
Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % – 60 % de tiempo.
Suministro:
Sin espiga de centrado.
Nota:
Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 – uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descripción técnica

⌀ nominal D_C	19 mm
⌀ de mango	25 mm
Material de corte	HSS
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa de corona

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm²	adecuado		
Acero < 750 N/mm²	adecuado		
Acero < 900 N/mm²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		