Punzón hidráulico con batería y matrices, Tipo: M18HKP-SET

Datos de pedido

Número de pedido	078252 M18HKP-SET
GTIN	4002395138920
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:
FORCE LOGIC™ **Punzón hidráulico de 60 kN con batería** perfora agujeros de hasta ∅ 100 mm en acero de 3mm o acero fino de 2,5 mm.

- **Con rosca interior 3/4-16 UNF en el equipo.**
- **El sistema de cambio rápido con asiento sin herramientas permite el montaje del punzón y de la matriz separadamente de la herramienta.**
- **Compatible con los accesorios usuales en el mercado.**
- **Orientación sencilla gracias a la matriz con cruz reticular.**

Suministro:
Cargador M12-18C, maleta de transporte, 1 tornillo de tracción de 11,1 mm (7/16-20 UNF) y 19 mm (3/4-16 UNF), sistema de cambio rápido con asiento sin herramientas, punzón y matrices con rosca UNF para tamaños de agujero: M16, M20, M25, M32, M40.

Nota:
Encontrará perforadores de chapa con rosca métrica apropiados n.° 834000 ss. (no tam. 12,5) y los tornillos de apriete necesarios 834070 en el grupo de productos 83.

Descripción técnica

Diámetro máximo	100 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Quality Dress	M18HKP-201CA
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
máx. profundidad de punzonado en acero	3 mm
Peso	2,3 kg
Embalaje	Maleta de transporte
máx. profundidad de punzonado en acero fino	2,5 mm
Tensión de batería	18 V
Fuerza de punzonado	60 kN
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Punzón

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C