Garant

Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:
Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.
Con refrigeración de superficies libres.
Nota:
Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.
Refrigeración interior: sí
Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525M08
Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..
Anchura de función L_4: 32 mm
Longitud de la cabeza L_1: 32 mm
Longitud total L: 150 mm
Calzo: 259033 6

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525M08
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L_1	32 mm
Calzo	259033 6

Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L_4	32 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tornillo para calzo	259027 4
Brida, tornillo, resorte	259036 10
Tamaño de placa	8 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500