BENNING

# Comprobador de fase y campo giratorio Tritest Easy, Tipo: TRITEST

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 473280 TRITEST |
| GTIN | 4014651200517 |
| Clase de artículo | 47A |

## Descripción

**Ejecución:**
Para la comprobación rápida y sencilla de fases en tomas de corriente, cajas de ramificación, interruptores y lámparas. Pasacables localizados en cables aislados.
**Función:**
IP53: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.
**Aplicación:**
Además, comprobación de sentido del campo giratorio.
Comprobación de fase, comprobación de cables aislados rotos.
**Norma:**
**DIN EN 61010-1.**
**Suministro:**
Incluidas 2 pilas n.° 081561 tam. LR3.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Gama de tensión CA | 200 - 1000 V |
| Clase de protección IP | IP 53 |
| Cantidad de pilas contenidas | 2 |
| Suministro de energía | con pilas |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 |
| Material carcasa | Plástico ABS |

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Comprobador de fase y campo giratorio |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3 | 081561 LR3 |