Koken

Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, Tipo: 3/8

Datos de pedido

Número de pedido	635050 3/8
GTIN	4991644060580
Clase de artículo	63R

Descripción

Ejecución:
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
Norma:
DIN 3122-D 10
Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.
Material:
Acero al cromovanadio, cromado.
Idóneo para :
Insertos accionados a mano.
Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul
Número de dientes: 24

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	200 mm
Número de dientes	24
Ángulo de trabajo	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tipo de producto	Carraca