Garant

Barra de mandrinar MDI, izquierda, ∅ de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm

Datos de pedido

Número de pedido	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E08F SVVCR/L05
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	10,2 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Anchura de cuello L_4	6 mm
Longitud total L	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Desplazamiento central L_3	5,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Tamaño de placa	5 mm
Profundidad útil T	3,5 mm
∅ de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26