DYMO

Equipo de rotulación, Tipo: LM280

Datos de pedido

Número de pedido	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Clase de artículo	08U

Descripción

Ejecución:
Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. LabelManager™ 280 estándar para la oficina y casa con posibilidad de un mecanizado adicional en PC o Mac a través del puerto USB.
Aplicación:
Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.
Suministro:
Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.
Nota:
- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

Descripción técnica

Color letra	negro
Número de estilos	6

Diseño teclado	QWERTZ
Longitud	206 mm
Cortador de cinta modelo	manual
Número de caracteres visibles en el display	2×14
Número de líneas de texto	2
Tipo	LM280
posibles anchuras de letra	6; 9; 12 mm
Número caracteres / símbolos disponibles	220
Cartucho para cinta de escritura adecuado	D1
Número tamaños letra	3
Adaptador de red	incl.
Anchura	108 mm
Altura máxima de la letra	8,1 mm
Número de anchuras de letra	2
Particularidad	USB
Peso incluida batería	395 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	41 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	Dymo 280
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura19 mm × 7 m poliéster Tipo W	085550 W
Cartucho para cinta de escritura12 mm × 7 m poliéster Tipo T	085520 T

Cartucho para cinta de escritura19 mm × 7 m poliéster Tipo T	085550 T
Cartucho para cinta de escritura12 mm × 7 m poliéster Tipo R	085520 R
Cartucho para cinta de escritura12 mm × 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Cartucho para cinta de escritura19 mm × 3,5 m nailon Tipo W	085516 W
Cartucho para cinta de escritura9 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Cartucho para cinta de escritura24 mm × 7 m poliéster Tipo W	085560 W
Cartucho para cinta de escritura19 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085550 Y
Cartucho para cinta de escritura24 mm × 7 m poliéster Tipo R	085560 R
Cartucho para cinta de escritura9 mm × 7 m poliéster Tipo W	085540 W
Cartucho para cinta de escritura19 mm × 7 m poliéster Tipo R	085550 R
Cartucho para cinta de escritura6 mm × 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Cartucho para cinta de escritura24 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
Cartucho para cinta de escritura12 mm × 7 m poliéster Tipo Y	085520 Y