Chicago Pneumatic

Destornilladores de impacto neumáticos compacto, Tipo: 7732

Datos de pedido

Número de pedido	079201 7732
GTIN	
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
Mini atornillador de impacto compacto y de alta potencia con carcasa de aluminio. **Control Side-2-Side** cómodo para el usuario para cambio de marcha derecha/izquierda mediante palanca de accionamiento de 2 niveles. Par de giro para aflojar máximo de 610 Nm con tan solo 1,3 kg de peso y una longitud constructiva de tan solo 112 mm. Mecanismo de percusión de martillo Jumbo.

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	10 mm
Longitud	112 mm
Quality Dress	7732
Vibraciones máximas según EN	12,1 m/s^2
Intervalo de par	138 - 420 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Nivel sonoro de funcionamiento	95 dB(A)

Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Demanda de aire máxima	612 l/min
Peso	1,3 kg
Velocidad de giro máxima	9000 min^{-1}
∅ máximo de tornillo (8,8-12.9)	M20
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador