Atlas Copco

Decapador de agujas neumático, Tipo: P2541

Datos de pedido

Número de pedido	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:
Decapador de agujas ligero para extraer escoria de soldeo, herrumbre y pintura. **Cambio de agujas sin herramientas. Elevadas propiedades de amortiguación de vibraciones** para la seguridad óptima en todas las aplicaciones.
Suministro:
Incluye las boquillas necesarias.
Pieza de repuesto:
Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Longitud	370 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	85 dB(A)
Frecuencia de golpe	40 Hz
Tamaño de tubo recomendado (∅ interior)	10 mm
Vibraciones máximas según EN	3,1 m/s^2
Peso	2,35 kg
Quality Dress	P2541
Demanda de aire máxima	480 l/min

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Desoxidador de agujas

Accesorios

Juego de agujas Medida 180 mm	079729 180