Garant

SNHX 1102 izquierda, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:
Valores de aplicación para a_e máx.
Para mecanizar un fondo de ranura plano, hay que montar las placas izquierdas y derechas en el soporte. El lado contrario al mango se equipa con placas izquierdas.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Clase	HB7835
Anchura de chaflán	0,25 mm
Grosor de la placa E	2,38 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1102
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	2,3 mm
Para anchura de ranura a_p	4 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar