SCANGRIP

Panel de luz LED 360° con función de regulación CAS, Tipo: AREA-10

Datos de pedido

Número de pedido	081243 AREA-10
GTIN	5708997361030
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:
Cordless Alliance System (CAS) es el sistema de baterías independiente líder en todos los principales fabricantes de herramientas.
Panel de luz LED con batería de alto rendimiento con iluminación homogénea y sin deslumbramiento. La robusta carcasa de plástico de las lámparas, a prueba de golpes, es perfecta para todos los entornos de trabajo. Posibilidad de montaje en el soporte SCANGRIP®.

- **Ángulo de emisión seleccionable entre 360° y 180°.**
- **Regulable en cinco niveles de luz.**
- **El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.**
- **Para batería CAS de 12V o 18V o con conexión directa a la alimentación eléctrica SCANGRIP® (accesorios).**

Función:
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.
Suministro:
Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.
Nota:
Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 081246 – 081249.
Clase de protección IP: IP 65
Corriente de alumbrado: 1000 - 10000 lm
Cantidad de baterías contenidas: 0
Tipo batería: Ion de litio

Tensión de batería: 12 V
Tensión de batería: 18 V
Longitud total: 198 mm

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	1000 - 10000 lm
Altura total	380 mm
Longitud total	198 mm
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 65
Cantidad de baterías contenidas	0
Anchura total	198 mm
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	AREA 10 CAS
Tipo de producto	Panel de luz