Regleta de enchufes con protección contra sobretensión, Número de tomas de corriente: 8

Datos de pedido

Número de pedido	081168 8
GTIN	4007123251490
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:
Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).
Carcasa altamente resistente a la rotura con entrada para cables enfrente del interruptor dispuesto en una posición segura para el manejo sencillo, así como con dispositivo de suspensión adicional.
La **protección contra sobretensión** (13000 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones dañinas.
Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ.**
Longitud de cable: 2,5 m

Descripción técnica

Número de tomas de corriente 230 V/16 A	8
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Adecuado para países	F/ B/ PL/ CZ
Tipo de enchufe entrada	E
Número de tomas de corriente	8
Longitud de regleta	630 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F

Longitud de cable	2,5 m
Tipo de producto	REGLETA DE ENCHUFES