brennenstuhl®

Regleta de enchufes IP44, Número de tomas de corriente: 5

Datos de pedido

Número de pedido	081169 5
GTIN	4007123647576
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:
Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).
Tomas de corriente **protegidas contra salpicaduras de agua**, con tapas plegables de cierre automático y anillos obturadores. Carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con estribo de suspensión estable.
Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ.**
Longitud de cable: 2 m

Descripción técnica

Adecuado para países	F/ B/ PL/ CZ
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Número de tomas de corriente 230 V/16 A	5
Tipo de enchufe entrada	E
Número de tomas de corriente	5

Longitud de regleta	520 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H07RN-F
Longitud de cable	2 m
Tipo de producto	REGLETA DE ENCHUFES