Ángulo magnético de 90° (fijo), Ferrita, Tipo: 973

Datos de pedido

Número de pedido	085954 973
GTIN	2050000965517
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:
Tolerancia angular ± 0,05 / 100 mm. Con dos palancas expulsoras adicionales.
Aplicación:
Para la sujeción de componentes en un ángulo fijo de 90 º y para la preparación de trabajos de montaje y soldadura.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	2000 N
Altura	300 mm
Longitud	300 mm
Tipo	973
Margen de ajuste angular	90 grados
Anchura	35 mm
Peso	4,7 kg

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán angular