Videoendoscopio sin sonda, Tipo: F1100

Datos de pedido

Número de pedido	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Clase de artículo	42L

Descripción

Ejecución:
Vídeo-endoscopio HOLEX con gran pantalla LCD, fiel con los detalles y numerosas funciones. La visera ofrece una protección adicional contra la radiación solar. Los dos mangos permiten sujetar el aparato con seguridad. El dispositivo base es compatible con todas las sondas endoscópicas HOLEX n.º 492932 – 492944.

- **Aparato base con pantalla LCD de 7 pulgadas (encuadre de imagen 6 pulgadas).**
- **Modo zoom, zoom digital en 3 niveles: 1,5×, 2× y 5×.**
- **Almacenamiento para registro en vídeo e imagen.**
- **Salida USB y AV. Gracias a una salida USB y AV puede transmitir sus imágenes y vídeos a un PC.**
- **Batería de iones de litio intercambiable integrada con 5 horas de autonomía.**
- **Giro de la imagen de 180° o reflexión.**

Ventaja:

- **Pantalla táctil de manejo intuitivo con indicación de pantalla completa.**
- **Extremadamente robusto y muy adecuado para el uso en exteriores.**
- **Encuadre de imagen muy grande de 6 pulgadas.**
- **Encuadre de imagen con adaptador divisible para la representación paralela de la vista de 0° y 90° en caso de utilizar una sonda ∅ 6 mm.**
- **Posibilidad de comentarios mediante grabación de sonido. Gracias al micrófono montado, en el modo de vídeo la captura se puede comentar durante la inspección. De este modo se evita la molesta elaboración y agrupación de notas.**

· **Posibilidad de añadir notas en imágenes.**
· **Comparación de imágenes guardadas con imágenes en directo.**
· **Los ajustes seleccionados se muestran directamente en la pantalla de forma clara.**

Función:
IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:
Maleta de transporte resistente, estanca al agua y al polvo, tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 – 240 V/50 – 60 Hz), cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza. **Sin sonda**.

Partes opcionales:
Sondas endoscópicas n.º 492932 – 492944.

Descripción técnica

Interruptor ON/OFF	sí
Formato de grabación	JPEG / AVI (30fps)
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Suministro de energía	Con batería
Clase de protección IP	IP 55
Nitidez en profundidad de foco fijo	16 – 60 mm
Tamaño de la pantalla	7 pul
Resolución pantalla	640×480 px
Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C
Display	Pantalla táctil
Tipo de producto	Endoscopio

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo	492918