BOSCH

Amoladora angular GWS, Tipo: 30-230PB

Datos de pedido

Número de pedido	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:
Potente lijadora angular de 230 mm:
- **Motor de alta potencia con Constant-Electronic, arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Elevada protección del usuario por mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el rearranque.**
- **Asa giratoria para rectificado y corte óptimos.**
- **Tuerca de sujeción rápida SDS y bloqueo del husillo.**

Ventaja:
Menos tiempo de inactividad debido al mantenimiento
- **Gracias a su diseño compacto y motor de 2800 vatios sin escobillas.**

Alta protección y comodidad de aplicación
- **Frenos.**
- **Kickback Control.**
- **Reiniciar la protección.**
- **Arranque suave.**
- **Caperuza protectora ajustable sin herramientas.**
- **Empuñadura lateral antivibración.**

Indicador LED:
Ayuda al usuario a optimizar el método de trabajo con la pantalla LED.
Cable eléctrico:
El cable de 4 metros ofrece comodidad en la obra.
Vibration Cancelling Technology:
El sistema de cancelación de vibraciones Vibration Cancelling System logra los niveles de vibración más bajos del segmento de productos y permite trabajar sin fatiga.

Interruptor de protección:
Desactivación inmediata de la herramienta al soltar el interruptor.
Suministro:
Incluye caperuza protectora, mango adicional.
Incluye tuerca de sujeción rápida SDS.

Descripción técnica

Consumo de potencia	2800 W
Longitud de cable	4 m
Vibraciones máximas según EN	5 m/s^2
Parada kick back	sí
Quality Dress	GWS 30-230 PB
Anchura	334 mm
Tensión nominal	230 V
Longitud	524 mm
Particularidad	Sistema de frenado
Particularidad	Interruptor PROtection
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Bloqueo contra rearranque	sí
Conexión de hombre muerto	sí
Profundidad de corte máxima	59 mm
Arranque suave	sí
Peso	5,9 kg
Rosca de conexión	M14
Altura	139 mm
∅ máximo de muela	230 mm
Velocidad de giro máxima	6500 min^{-1}
Tipo de producto	Lijadoras angulares