Lámpara de trabajo LED con batería CONNECT, Tipo: BASIC

Datos de pedido

Número de pedido	081238 BASIC
GTIN	5708997006962
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:
Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas. Lámpara de trabajo con batería CONNECT universal con cabezal plegable de 180° y gancho de suspensión.
Función:
IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ∅ > 2,5 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.
Suministro:
Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.
Nota:
Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 073870 - 073890 y 081249.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	500 - 1000 lm
Tensión de batería	18 V

Cantidad de baterías contenidas	0
Clase de protección IP	IP 30
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lámpara de trabajo