Garant

GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm

Datos de pedido

Número de pedido	261122 20/11
GTIN	4067263122531
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:
Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
Nota:
Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.° 319006 – 319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descripción técnica

Serie	Master Eco
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Anchura de función L_4	25 mm
Código ISO Soporte	SVJBR/L 2020X11
Longitud de la cabeza L_1	35 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 1
Longitud total L	95 mm

Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete