Garant

Soporte para herramientas para brocas de acero macizo, PSC 63 corto, Para ∅ del mango Ds: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	308585 20
GTIN	4067263002611
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
- **Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.**
- **Al apretar se sujeta el ∅ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.**
- **La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.**
- **Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**

Aplicación:
Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.
Idóneo para:
Todas las brocas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.
Partes opcionales:
Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	70 mm
∅ exterior D	40 mm
Adaptador	PSC 63 corto

Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Mandril de sujeción plano