Garant

BGHX 15L5 PCTR, HB7635, Tipo: INOX



Datos de pedido

Número de pedido	214545 INOX
GTIN	4045197649478
Clase de artículo	21B

Descripción

Ejecución:
Plaquita de corte de metal duro rectificada con precisión para calidades de superficie elevada en el planeado.
Nota:
Valores de aplicación para a_e = 1×D / a_p = 3 mm, $a_{p\ máx.}$ = 5 mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,14 mm
Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	BGHX 15L5 PCTR
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	100 m/min	M
seco	adecuado		