Garant

División amplia GARANT Softcut HSI, con taladro, ∅ D / cantidad de filos Z: 40/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Clase de artículo	21O

Descripción

Ejecución:
Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.
Aplicación:
Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.
Nota:
Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).**
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar a_p = 6 mm.

Descripción técnica

∅ de perforación de asiento	16 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.. 0836..

Longitud total L_{tot}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
∅ de corte D_C	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	6 mm
Número de filos Z	4
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219863
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP