KYOCERA

Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, ∅ D / cantidad de filos Z: 50/4mm

Datos de pedido

Número de pedido	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Clase de artículo	25O

Descripción

Ejecución:
Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

∅ de perforación de asiento	22 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	15,7 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
∅ de corte D_C	50 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Número de filos Z	4
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,34 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	41,6 mm

Fresado circular de taladro ∅ $D_{mín.}$	93 mm
Fresado circular de taladro ∅ $D_{máx.}$	98 mm
∅ D_3	43 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709