Garant

SOMT 09T304 TR, HB735, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:
Plaquitas reversibles extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.
Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,3×D / $a_{p\,máx.}$ = 5 mm.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio angular	0,4 mm
Grosor de la placa E	3,97 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 09T304 TR
Clase	HB735
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	320 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	215 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		