HEDI

Prolongador de cables chapa de acero para F, B, PL y CZ, Tipo: 50V

Datos de pedido

Número de pedido	081107 50V
GTIN	4003644013500
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:
Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Con tomas de corriente para los **países F, B, PL y CZ.** Para aplicación en entorno seco.
Función:
IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ∅ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.
Clase de protección IP: IP 20
Potencia nominal en estado desenrollado: 3500 (16 A) W
Clase de cable: H05VV-F
Estructura de cable: 3G1,5
Material cable: PVC
Longitud de cable: 50 m
Número de tomas de corriente: 4

Descripción técnica

Estructura de cable	3G1,5
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Tensión de red	250 V
Clase de cable	H05VV-F
Material cable	PVC
Longitud de cable	50 m
Clase de protección IP	IP 20
Número de tomas de corriente	4
Material carcasa	Chapa de acero
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Sistema de diagnóstico existente	no
Tipo de producto	Bobina de cables