Garant

Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN, HB7735, Tipo: 16

Datos de pedido

Número de pedido	231515 16
GTIN	4045197264183
Clase de artículo	21Y

Descripción

Aplicación:
Para inicio de taladro CN y biseles. Apropiado también para refrentado en uso fijo en el torno.
También adecuadas para el grabado.
Nota:
a_p = 4 mm, f = 0,03 mm.
Código ISO: SOGT 11T303

Descripción técnica

Tipo	16
Código ISO	SOGT 11T303
Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7735
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm²	adecuado	65 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		