Garant

Fresas de disco / cortadoras con collar HSS ancho ap = 1,5 mm, ∅ D / cantidad de filos Z: 125/10mm

Datos de pedido

Número de pedido	218420 125/10
GTIN	4045197533739
Clase de artículo	21P

Descripción

Ejecución:
Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**
Aplicación:
Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.
Texto publicitario uso:
Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.
Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)
Atención:
La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.
Nota:
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.
Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ∅ D = 200 mm.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm	65 mm
∅ cuello d_1	58 mm
∅ de perforación de asiento	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\ máx.}$	33,5 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 3,1 mm	65,8 mm
Plaquita de corte adecuada	XC.. 1113
∅ de corte D_C	125 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm	64,4 mm
∅ soporte base d_2	58 mm
Número de filos Z	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco