Garant

APMT 180520 SR, HB7510, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	215228 ST1400
GTIN	4045197673466
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:
Valores de aplicación para a_e = 0,3×D / a_p = 5 mm, $a_{p\ máx.}$ = 9 mm.
Radio angular: 1,2 mm
Avance f_z por diente: 0,25 mm

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Avance f_z por diente	0,25 mm
Radio angular	1,2 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 180520 SR
Clase	HB7510
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1400 N/mm²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		