AEG

# Taladro-atornillador de batería, Tipo: BS12C2

## Datos de pedido

| | |
|---|---|
| Número de pedido | 070221 BS12C2 |
| GTIN | 4002395294336 |
| Clase de artículo | 07A |

## Descripción

**Ejecución:**
**AEG – Taladro-atornillador de batería**
- **Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.**
- **Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.**
- **Iluminación por LED de la zona de trabajo.**
- **Extremadamente compacto, solo 176 mm de longitud.**
- **Ajuste del par en 17 niveles; además, nivel de taladrado.**
- **Portabrocas de sujeción rápida 10 mm.**
- **Caja de engranajes metálica, protección electrónica contra sobrecarga.**

**Modelo de texto publicitario:**
- **Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.**
- **Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.**
- **Extremadamente compacto, solo 176 mm de longitud.**
- **Ajuste del par en 17 niveles; además, nivel de taladrado.**

**Ventaja:**

Extremadamente compacto solo 176 mm de longitud.
**Suministro:**
Incluye 2 baterías de 12 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.
**Nota:**
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073820 y n.° 073846 - n.° 073848.
Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.° 073841 y n.° 073844.

## Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Construcción del motor | Motor de 2 polos |
| ∅ máximo de taladrado espiral en madera | 20 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1500 $min^{-1}$ |
| Gama de sujeción del mandril | 1,5 - 10 mm |
| Quality Dress | BS 12 C2 |
| Par de giro máximo duro | 34 Nm |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| ∅ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm |
| Tensión de batería | 12 V |
| Empleo típico | Medium |
| Vibraciones máximas según EN | < 2,5 $m/s^2$ |
| Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 - 350 $min^{-1}$ |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo B 12 V |
| Embalaje | Maleta de transporte |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Suministro de energía | a batería |
| adecuado para material | Acero |
| adecuado para material | Madera |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador |
| USP1 | 12 V, motor de 2 polos |

| | |
|---|---|
| USP2 | Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con 2 baterías |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Sistema de iones de Li L1220 Tipo de batería AB12 | 073825 AB12 |
| Cargador de batería Tipo BL1418 | 073841 BL1418 |