KOMET

Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK6115, Denominación tipo W29: 58-010



Datos de pedido

Número de pedido	236860 58-010
GTIN	4047109101111
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :
N.º 236685; 236686
Nota:
Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!
Tipo: GG(G); ST900
Código ISO plaquita de corte: WOEX 120608
Avance f en acero < 900 N/mm ^{2}: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	58-010
Avance f en acero < 900 N/mm ^{2}	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 120608
Clase	BK6115
Tipo	GG(G); ST900
Material de corte	MD

Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		