Garant

Cabeza del husillo ER25 ∅ 39,9 – 70,1 mm

Datos de pedido

Número de pedido	237501
GTIN	4045197579126
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:
El sistema monobloque se compone de una **herramienta de mandrinado con cono integrado** y se atornilla con facilidad a un **portapinzas de sujeción ER25 ya existente.** Ajuste aproximado rápido. **Ampliable con puente** n.º 237508 hasta ∅ 100,1 mm.
Aplicación:
Precisión de aproximación 0,01 mm en el ∅. Cabezal del husillo con plaquita reversible ISO adecuada tipo **CC..0602.**
Suministro:
Con plaquita de corte n.º 260052, tam. CU7010.
Pieza de repuesto:
Tornillo para plaquita n.° 237606 tam. 1.
Recomendación:
De preferencia con plaquita n.º 237695 y 237696.
Nota:
¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte ± 20°!
Refrigeración interior: sí

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Puente ∅ 69,9 – 100,1 mm	237508