Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1204
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 10
Tamaño de placa	12 mm
Voladizo L_1 de los soportes neutros	20,3 mm
Código ISO Soporte	SRDCN 2525M12
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	18,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 10	269005 10
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500