Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo5, ∅: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	GG5922 20
GTIN	
Clase de artículo	00N

Descripción

Ejecución:
- **Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.**
- **Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto ($SmCo_5$).**
- **Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.**

Característica:
Contenido de 10 unidades
Aplicación:
Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.
Nota:
Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

∅	20 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Casquillo roscado	sí
Rosca	M4
Peso	16,5 g
Altura con rosca	13 mm

Altura	6 mm
Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	90 N
Material núcleo del imán	$SmCo_5$
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior10 piezas Rosca M4	085921 M4
Imán de agarre plano con rosca interior ∅ 20 mm	085922 20