Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L_1	30 mm
Anchura de función L_4	25 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2020K12
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tornillo para calzo	259025 10
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 2
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Calzo Tipo 2	259031 2
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500