Garant

Barra de mandrinar acero, izquierda, ∅ de mango / tamaño de plaquita: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 2
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	A25R PCLNR/L12
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tornillo de palanca articulada	259018 8
Juego de resortes	259044 2
Desplazamiento central L_3	17 mm
Calzo	259031 2
∅ perforación previa mínima $D_{mín.}$	32 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
∅ de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 8	259018 8
Calzo Tipo 2	259031 2
Juego de resortes10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500